

The Future of Fume Extraction



DESCRIPTIF

- Affichage digital ergonomique et précis
- Filtres HEPA et carbone à haut rendement
- Régulation automatique du volume pour une extraction constante
- Contrôle permanent du rejet de particules et COV
- Débit d'air réglable

SPECIFICITÉS

| Alimentation | 120v | 230v |
|-------------------------------------|-------------|-------------|
| Référence article Système volume | 080500D | 080501D |
| Référence article Système vide | 080506D | 080504D |
| Puissance | 2.4kW | 2.4kW |
| Fréquence | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz |
| Hauteur | 1155mm | 1155mm |
| Largeur | 571mm | 571mm |
| Profondeur | 675mm | 675mm |
| Poids | 95kg | 95kg |
| Niveau sonore | 60dBa | 60dBa |
| Volume d'air | 800m3/h | 800m3/h |

INCLUS AVEC LA MACHINE...

FILTRES



Filtre principal Code 113650

Description HEPA



Filtre principal Code 113651

Description Chimique



Préfiltre Code 111101

Description F8/F9 Labyrinthe

En savoir plus:



www.cepelec.com



cepelec@cepelec.com



04 76 49 00 37

Le kit de connexion est inclus, voir au verso.


GUIDE DE CHOIX


Filtre principal

Code:Description:113660HEPA / Chimique (double)113658HEPA / Chemical (salle blanche)113667Bloquant de solvants

113667 Bloquant de solva 113652 HEPA / Chimique

Kits de connexion








Diamètre flexible Longueur flexible


Diamètre entrée

Purex










Si vous ne trouvez pas de kit de connexion ou embout adapté à votre machine, merci de contacter Cepelec

Option: interface



L'interface permet de démarrer à distance le système Purex.

L'interface peut également avertir la machine connectée lorsque le système Purex est en alarme. Consultez notre guide d'interfaces pour voir notre vaste gamme d'options



Distributeur exclusif France
Cepelec
14, rue des Platanes
38120 Saint-Egrève
04 76 49 00 37