



## Description et caractéristiques

- Alarme de colmatage des filtres
- Filtres HEPA et carbone à haut rendement
- Régulation automatique du volume pour une extraction constante
- Fonctionnement silencieux
- Simple à installer et compacte

## Filtres



Filtre principal Code

110545

Description

HEPA/Chimique



Préfiltre Code

111108

Description

F8/F9 Labyrinthe

## Spécificités

Alimentation	120v	230v
Référence article	OAL4107	OAL4104
Puissance	1.2kW	
Fréquence	50Hz / 60Hz	
Hauteur	750mm	
Largeur	707mm	
Profondeur	691mm	
Poids	80kg	
Volume d'air	400m3/h	
Niveau sonore	<60dBa	

## Inclus avec la machine

- 1 x Filtre principal • 1 x Préfiltre • 1 x Kit de connexion • 1 x Câble d'alimentation
- 1 x Manuel d'utilisation

En savoir plus :

 [www.cepelec.com](http://www.cepelec.com)

 [cepelec@cepelec.com](mailto:cepelec@cepelec.com)

 04 76 49 00 37

Filtre principal

Kits de connexion

Interface

Code Description

113585


HEPA / Chimique spécial

Si vous ne trouvez pas de kit de connexion ou embout adapté à votre machine, merci de contacter Cepelec

100032

Diamètre de l'extrémité de l'embout	Longueur du flexible	Diamètre d'entrée Purex
50mm	3m	80mm


Branchement sur embout de diamètre 50mm



120288

Diamètre de l'extrémité de l'embout	Longueur du flexible	Diamètre d'entrée Purex
100mm	2.3mm	80mm


Branchement sur embout de diamètre 100mm



120292

Diamètre de l'extrémité de l'embout	Longueur du flexible	Diamètre d'entrée Purex
100mm	1.6mm	80mm


Branchement sur embout de diamètre 100mm



120293

Diamètre de l'extrémité de l'embout	Longueur du flexible	Diamètre d'entrée Purex
80mm	1.3m	80mm

Branchement sur embout de diamètre 80mm



L'interface permet de démarrer à distance le système Purex.

L'interface peut également avertir la machine connectée lorsque le système Purex est en alarme.

Votre machine

10011010



10011010

Extracteur

Consultez notre guide d'interfaces pour voir notre vaste gamme d'options